

Garant**TCMT 110202, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110202 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	SS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110202
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning