

Garant**WNMG 080408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning