

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231630 25
GTIN	4045197710536
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .  
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

**Teknisk beskrivelse**

til basiselement størrelse	25 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner	0,46 mm/o
Ø D	25 mm
Serie	HiPer-Drill
Antal skift/skær	1
Spidsvinkel	135 grader

Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Semi-standard	ja
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	150 m/min	N
CuZn	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		