

**DCGT 11T301, Type: PR1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260384 PR1225
GTIN	
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Sekundær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,15 mm/o
Spånbrøder	MFP-SK
Primær anvendelse	M
Type	PR1225
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T301
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning