

Garant**VNMG 160408, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VN.G 160408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning