

**Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 150kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085990 150
GTIN	2050001780119
Artikelklasse	08P

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Teknisk beskrivelse

Mål E	50 mm
Mål A	93 mm
maks. belastning, rund	65 kg
Mål G	26 mm
Mål F	162 mm

Mål b	155 mm
min. materialegodstykkelse, rund	2 mm
min. materialegodstykkelse, plan	2 mm
maks. længde plan	2500 mm
Vægt	2,6 kg
Mål C	60 mm
Mål D	70 mm
maks. Ø rund	100 mm
maks. belastning, plan	150 kg
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet