


**Garant****eco-stikholder over hovedhøjde med IK, Skaft-Ø d1: 30mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319133 30
GTIN	4045197717245
Artikelklasse	31V

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret – uafhængigt af indstiksybden.
- Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
- Stiv stikholder til stikklinger.
- Klemning af klingen via klemmeplade.

### Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

### Bemærk:

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

## Teknisk beskrivelse

Passer til sværdhøjde	32 mm
L <sub>1</sub>	47 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30

L <sub>2</sub>	70 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Højde, H <sub>1</sub>	57,4 mm
Højde, H <sub>2</sub>	37 mm
Produkttype	VDI-stikholder