

**Dobb.-ledtopnøgle, Nøglestørrelse: 12X13 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621405 12X13
GTIN	4045197717337
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet; nøglestørrelser med præcise tolerancer; 12-kant. En indbygget trykfjeder holder hovederne i den pågældende position.

Bevægelige hoveder (kan indstilles med op til 200°).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet, rundfinish

Nøglelængde L: 220 mm

Hoved-Ø D₁: 16,7 mm

Hoved-Ø D₂: 17,6 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	220 mm
Nøglestørrelse ₂	13 mm
Nøglestørrelse ₁	12 mm
Hoved-Ø D ₂	17,6 mm
Hoved-Ø D ₁	16,7 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

