

**Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 600kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085990 600
GTIN	2050001780133
Artikelklasse	08P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

**Anvendelse:**

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

**Teknisk beskrivelse**

Mål E	81 mm
min. materialegodstykkelse, rund	6 mm
Mål D	99 mm
Mål C	120 mm
maks. belastning, plan	600 kg

Mål b	300 mm
Mål G	49 mm
Mål F	241 mm
maks. Ø rund	270 mm
Vægt	20 kg
maks. belastning, rund	300 kg
maks. længde plan	2500 mm
min. materialegodstykkelse, plan	6 mm
Mål A	246 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet