

**Garant****Eco-stikholder med IK, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319132 20
GTIN	4045197716767
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret – uafhængigt af indstiksdybden.
- Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
- Stiv stikholder til stikklinger.
- Klemning af klingen via klemmeplade.

**Anvendelse:**

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

**Bemærk:**

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

**Teknisk beskrivelse**

Passer til sværdhøjde	26 mm
L <sub>1</sub>	36 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20

Skaft-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	55 mm
Højde, H <sub>1</sub>	47 mm
Højde, H <sub>2</sub>	29 mm
Produkttype	VDI-stikholder