

**Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 1200kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085990 1200
GTIN	2050001780140
Artikelklasse	08P

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Teknisk beskrivelse

maks. Ø rund	300 mm
Mål C	140 mm
Mål G	72 mm
maks. længde plan	3500 mm
Mål b	359 mm

Mål A	305 mm
min. materialegodstykkelse, rund	10 mm
min. materialegodstykkelse, plan	10 mm
maks. belastning, rund	600 kg
Mål E	112 mm
Mål F	315 mm
Vægt	40 kg
maks. belastning, plan	1200 kg
Mål D	125 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet