

**Garant****Planfræser 45°, venstreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 214205 80/6   |
| GTIN                | 4045197717412 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Vendeplatteskruesæt              | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Skær-Ø $D_c$                     | 80 mm                 |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 50 mm                 |
| Holdeboring-Ø                    | 27 mm                 |
| passende vendeskærsplatter       | SE.. 1204..           |
| Maks. udv. Ø $D_{\text{maks}}$   | 93 mm                 |
| Antal skær Z                     | 6                     |
| Skafatudførelse                  | med boring            |
| Indstillingsvinkel $\kappa$      | 45 grader             |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Deling af skærene    | ulige      |
| Indvendig køling     | nej        |
| Spåntagningsstrategi | MTC        |
| Produkttype          | Planfræser |

---

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm        | 211750 5,7  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219800      |