

Garant

Konusforsænersæt nr. 150152 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 7

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	1503127
GTIN	4045197717122
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænersæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Skaft **endvidere med 3 spændeflader** til anvendelse i patron med 3 kæber.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænkere af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150152 8
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150152 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150152 25
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150152 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150152 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150152 15