

Garant**TwinCut planfræser 45° smal deling, med boring, Ø D / antal skær Z:
100/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213420 100/10
GTIN	4045197716859
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra Ø 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

Reservedel:

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D _{maks} for SN.U-plader	115,2 mm
Maks. udv. Ø D _{maks} for ON.U-plader	111,8 mm
Vendeplatteskruesæt	219898 (15IP; 3,8 Nm)

Spændeskruer til underlagsplade	219899
Underlægsplade	219897
Skær-Ø D_c	100 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
passende vendeskærsplatter	SN.U
passende vendeskærsplatter	ON.U
Samlet længde $L_{i,alt}$ for ON.U-plader	48,3 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$ for SN.U-plader	50 mm
Antal skær Z	10
Serie	TwinCut
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219898
Underlagsplade	219897
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Spændeskruer	219899