


**Garant****Eco-eftermonteringsæt, Skaftbredde b: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317900 20
GTIN	4045197716712
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til kølemiddeloverførsel på Eco-system-klemmedrejeholder og stikdrejeholder.
- Egner sig til AXA Hurtigskifte-sideholder nr. 318100 og PARAT skifteholder nr. 316120 – 316160.
- Tilførslen sker via en slangetilslutning til venstre, højre eller på bagsiden.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lukkeskruer og lynkobling (G 1/8 tomme) til slangetilslutning med udv. Ø 6 mm.  
Koblingslængde 17,4 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Til skafthøjde H <sub>1</sub>	20 mm
Længde L <sub>2</sub>	25 mm
Samlet længde L <sub>1</sub>	94 mm
Samlet højde H	25 mm
Skaftbredde b	20 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Stålholder

