



Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232240 12
GTIN	4045197717726
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L₁: 18,8 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftlængde L_s: 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	12 - 12,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Nyttelængde L ₁	18,8 mm
Spændeskruer	232990 TX7
Skaftlængde L _s	50 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D

Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7	232990 TX7
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6