

SWISS TOOLS

**Borestangsskafter, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 40/25-90mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320407 40/25-90
GTIN	2050001772718
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

**Anvendelse:**

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

**Bemærk:**

Passende skifteheder, se nr. 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	90 mm
Skaft-Ø	40 mm
Ø D	25 mm
Adapter	PSC
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed