

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232240 13
GTIN	4045197717733
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 26 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 20 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX8

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer	232990 TX8
Ø-område $D_c$	13 - 17,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Nyttelængde $L_1$	26 mm
Skaftlængde $L_s$	50 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D

Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3