

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232240 18
GTIN	4045197717740
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 18 - 24 mm

Nyttelængde L_1 : 36 mm

Skaft-Ø D_s : 25 mm

Skaftlængde L_s : 56 mm

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	25 mm
Ø-område D_c	18 - 24 mm
Nyttelængde L_1	36 mm
Spændeskruer	232990 TX9
Skaftlængde L_s	56 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D

Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9