

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232240 48
GTIN	4045197717771
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 48 - 65 mm

Nyttelængde L₁: 97,5 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftlængde L_s: 70 mm

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	48 - 65 mm
Nyttelængde L ₁	97,5 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Skaft-Ø D _s	40 mm
Skaftlængde L _s	70 mm
Antal skær Z	2

Udførelse	1,5xD
Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendepattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600