



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12×D, Type: 18



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232270 18 |
| GTIN | 4045197717924 |
| Artikelklasse | 22G |

Beskrivelse

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 18 - 24 mm

Nyttelængde L_1 : 288 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|----------------|
| Spændeskruer | 232990 TX9 |
| Ø-område D_c | 18 - 24 mm |
| Nyttelængde L_1 | 288 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 3 |
| Antal skær Z | 2 |
| Udførelse | 12×D |
| Skaft | Morsekonus |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9 | 674248 TX9 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9 | 232990 TX9 |