

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232240 25
GTIN	4045197717757
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10.  
Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 52,5 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 32 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 60 mm

Spændeskruer: 232990 TX15

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	52,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Ø-område $D_c$	25 - 35 mm
Skaftlængde $L_s$	60 mm
Antal skær Z	2

Udførelse	1,5xD
Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendepattebor

## Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600