



Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232256 13
GTIN	4045197717795
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L_1 : 156 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Skaftlængde L_s : 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX8

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	156 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Ø-område D_c	13 - 17,5 mm
Skaftlængde L_s	50 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm

211750 1,3

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8

232990 TX8