

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12xD, Type: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232270 36
GTIN	4045197717948
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10. **Ligenotet.**

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 36 - 47 mm

Nyttelængde L_1 : 432 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område D_c	36 - 47 mm
Nyttelængde L_1	432 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	12xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600