

SWISS TOOLS

Borestangsskafter, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 40/32-110mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320407 40/32-110
GTIN	2050001772770
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skifte hoveder, se nr. 264826 – 264827.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	110 mm
Skaft-Ø	40 mm
Ø D	32 mm
Adapter	PSC
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed