

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232256 18
GTIN	4045197717801
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z : 2

Ø-område D_c : 18 - 24 mm

Nyttelængde L_1 : 288 mm

Skaft-Ø D_s : 25 mm

Skaftlængde L_s : 56 mm

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	18 - 24 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Nyttelængde L_1	288 mm
Spændeskruer	232990 TX9
Skaftlængde L_s	56 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9

674248 TX9

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9

232990 TX9

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm

211750 2,2