

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12xD, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232270 48
GTIN	4045197717955
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10. **Ligenotet.**

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 48 - 65 mm

Nyttelængde L_1 : 576 mm

Morsekonus MK, størrelse: 5

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	48 - 65 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Nyttelængde L_1	576 mm
Morsekonus MK, størrelse	5
Antal skær Z	2
Udførelse	12xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20

232990 TX20

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600