

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 1,5×D, Type: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232257 13
GTIN	4045197717856
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:****Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 26 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	26 mm
Ø-område D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3