

SWISS TOOLS

**Borestangsskafter, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 50/32-110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320407 50/32-110
GTIN	2050001772916
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

**Anvendelse:**

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

**Bemærk:**

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	110 mm
Skaft-Ø	50 mm
Ø D	32 mm
Adapter	PSC
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed