

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 1,5×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232257 25
GTIN	4045197717870
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Ligenotet.**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 25 - 35 mm

Nyttelængde L₁: 52,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	25 - 35 mm
Nyttelængde L ₁	52,5 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15

232990 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600