

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 1,5×D, Type: 36****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232257 36     |
| GTIN                | 4045197717887 |
| Artikelklasse       | 22G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 70,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX20

**Teknisk beskrivelse**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø-område D <sub>c</sub>    | 36 - 47 mm  |
| Spændeskruer               | 232990 TX20 |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 70,5 mm     |
| Morsekonus MK, størrelse   | 4           |
| Antal skær Z               | 2           |
| Udførelse                  | 1,5×D       |
| Skaft                      | Morsekonus  |
| Indvendig køling           | nej         |

Produkttype

Vendeplattebor

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20

232990 TX20

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600