



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12×D, Type: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232270 13
GTIN	4045197717917
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L_1 : 156 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	13 - 17,5 mm
Nyttelængde L_1	156 mm
Spændeskruer	232990 TX8
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX8	232990 TX8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8