

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 1,5×D, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232257 48
GTIN	4045197717894
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 97,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 5

Spændeskruer: 232990 TX20

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	97,5 mm
Ø-område D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Morsekonus MK, størrelse	5
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej

Produkttype

Vendeplattebor

**Tilbehør**Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20

232990 TX20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600