



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232270 12
GTIN	4045197717900
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L_1 : 144 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX7
Ø-område D_c	12 - 12,5 mm
Nyttelængde L_1	144 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7	232990 TX7
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7