

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	269005 7
ISO-kode holder	STGCR/L 2525M16
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Hovedlængde L ₁	23 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 18	269028 18
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 7	269005 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500