

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde L ₁	50 mm
ISO-kode holder	A20Q SVVCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Halsbredde L ₄	13,9 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L ₃	14 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L ₂	19 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Nyttedybde T	9,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500