


Garant**WN.G 060408, Type: HB725**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HB725 Type: HB725

Spånbryder: UM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Spånbryder	UM
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB725
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning