

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	62,5 mm
Halsbredde L_4	19,5 mm
ISO-kode holder	A25R SVVCR/L16
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	20 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	34 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Nyttedybde T	13 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500