

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Hovedlængde L ₁	40 mm
Halsbredde L ₄	11,9 mm
Midterforskydning L ₃	14 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A16M SVVCR/L11
Mindste forborings-Ø D _{min}	23 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L ₂	15,5 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Nyttedybde T	9,5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500