

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	20 mm
ISO-kode holder	STGCR/L 1616H16
Hovedlængde L ₁	22 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Underlægsplade	269005 7
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 18	269028 18
Underlagsplatte Type 7	269005 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500