

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	A25R SVVCR/L16
Midterforskydning $L_3$	20 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	34 mm
Vendeplatteskruesæt passende vendeskærsplatter	269028 8 VC.. 1604..
Halsbredde $L_4$	19,5 mm
Hovedlængde $L_1$	62,5 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	72,5 grader
Nyttedybde $T$	13 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500