

**Garderobeskab med sokkel og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949601 2
GTIN	4062406082048
Artikelklasse	92S

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

**Ventilationskoncept:** Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specials skabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

**Norm:****DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde: 1800 mm

Bredde: 610 mm

Dybde: 500 mm

Pr. afdeling, nyttebredde: 220 mm

Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde: 1270 mm

## Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 4547
Navneskilt	nej
Vægt	43 kg
Ventilationsåbninger, dør	ja
Antal afdelinger	2
Antal hylder, faste	1
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Antal bøjlestænger	1
Skråt tag	nej
Højde	1800 mm
Speciallakering mulig	nej
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Lås, udførelse	Cylinderlås
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Dybde	500 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Hylde, dybde	465 mm
Bredde	610 mm
Hylde, bredde	220 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produkttype

Garderobeskab

**Tilbehør**

Bøjle Stk. 10

949775 10

Skokasse i kunststof Type 1

949761 1

Bøjle Stk. 1

949775 1

Spejl Type 1

949770 1

Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm

949760 300