



## Garderobeskab med sokkel og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949601 3
GTIN	4062406082055
Artikelklasse	92S

### Beskrivelse

#### **BEMÆRK: Farvevalg muligt**

#### **Udførelse:**

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

**Ventilationskoncept:** Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specials skabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

#### **Norm:**

#### **DIN 4547**

#### **Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

#### **Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde: 1800 mm

Bredde: 900 mm

Dybde: 500 mm

Pr. afdeling, nyttebredde: 220 mm

Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde: 1270 mm

## Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Lås, udførelse	Cylinderlås
Antal afdelinger	3
Højde	1800 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Vægt	64 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Antal hylder, faste	1
Norm	DIN 4547
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Hylde, dybde	465 mm
Antal bøjlestænger	1
Skråt tag	nej
Speciallakering mulig	nej
Bredde	900 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Hylde, bredde	220 mm
Navneskilt	nej
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produkttype

Garderobeskab

**Tilbehør**

Bøjle Stk. 10

949775 10

Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm

949760 300

Bøjle Stk. 1

949775 1

Spejl Type 1

949770 1

Skokasse i kunststof Type 1

949761 1