

HOLEX

Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949604 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Til hængelås	ja
Speciallakering mulig	nej
Antal hylder, faste	1
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Hylde, bredde	220 mm
Dybde	500 mm
Hylde, dybde	465 mm
Antal afdelinger	2
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Antal bøjlestænger	1
Bredde	610 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Højde	1800 mm
Vægt	43 kg
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Norm	DIN 4547
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Skråt tag	nej
Skabsfronter	Massiv metallåge
Navneskilt	nej
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Bøjle Stk. 10	949775 10
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Bøjle Stk. 1	949775 1
Skokasse i kunststof Type 1	949761 1