

**HOLEX**

## Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949604 4

GTIN

Artikelklasse

92S

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

**Ventilationskoncept:** Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

**Norm:****DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

### Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Vægt	77 kg
Skråt tag	nej
Norm	DIN 4547
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Speciallakering mulig	nej
Bredde	1190 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Højde	1800 mm
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Til hængelås	ja
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Hylde, bredde	220 mm
Antal bøjlestænger	1
Antal afdelinger	4
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Antal hylder, faste	1
Hylde, dybde	465 mm
Navneskilt	nej
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

**Tilbehør**

Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Bøjle Stk. 10	949775 10
Skokasse i kunststof Type 1	949761 1
Bøjle Stk. 1	949775 1