



## Garderobeskab med kunststoffødder og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949603 3

GTIN

Artikelklasse

92S

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

**Ventilationskoncept:** Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

**Norm:****DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

### Teknisk beskrivelse

Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Norm	DIN 4547
Hylde, dybde	465 mm
Antal hylder, faste	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Antal bøjlestænger	1
Skråt tag	nej
Navneskilt	nej
Dybde	500 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Bredde	900 mm
Lås, udførelse	Cylinderlås
Højde	1800 mm
Speciallakering mulig	nej
Antal afdelinger	3
Hylde, bredde	220 mm
Vægt	64 kg
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

---

## Tilbehør

---

Bøjle Stk. 1	949775 1
Skokasse i kunststof Type 1	949761 1
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Spejl Type 1	949770 1
Bøjle Stk. 10	949775 10