



Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949604 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	64 kg
Antal afdelinger	3
Højde	1800 mm
Bredde	900 mm
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Speciallakering mulig	nej
Navneskilt	nej
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Antal bøjlestænger	1
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Til hængelås	ja
Antal hylder, faste	1
Norm	DIN 4547
Dybde	500 mm
Hylde, dybde	465 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Skråt tag	nej
Hylde, bredde	220 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Bøjle Stk. 10	949775 10
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Skokasse i kunststof Type 1	949761 1
Bøjle Stk. 1	949775 1
Spejl Type 1	949770 1