



Garderobeskab med skråt tag, sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949621 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejest hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. afdeling, nyttebredde

220 mm

Ventilationsåbninger, dør

ja

Højde, bag	2000 mm
Til hængelås	ja
Hylde, bredde	220 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal afdelinger	3
Passer til integralhjeml	ja
Skråt tag	ja
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Undersektion, udførelse	Sokler
Dybde	500 mm
Antal bøjlestænger	1
Antal hylder, faste	1
Vægt	70 kg
Højde, for	1800 mm
Norm	DIN 4547
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Bredde	900 mm
Hylde, dybde	465 mm
Speciallakering mulig	nej
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Bøjle Stk. 10	949775 10
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Bøjle Stk. 1	949775 1