

HOLEX**Garderobeskab med skråt tag, kunststoffødder og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

949622 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejest hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Speciallakering mulig

nej

Pr. afdeling, nyttedybde

465 mm

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Antal bøjlestænger	1
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Vægt	49 kg
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Hylde, bredde	220 mm
Lås, udførelse	Cylinderlås
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Hylde, dybde	465 mm
Norm	DIN 4547
Passer til integralhjem	ja
Bredde	610 mm
Højde, for	1800 mm
Højde, bag	2000 mm
Skråt tag	ja
Antal hylder, faste	1
Antal afdelinger	2
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Bøjle Stk. 10	949775 10
---------------	-----------

Skokasse i kunststof Type 1	949761 1
Spejl Type 1	949770 1
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Bøjle Stk. 1	949775 1