



Garderobeskab med skråt tag, sokkel og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949620 3
GTIN	4062406082178
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde, for: 1800 mm

Højde, bag: 2000 mm

Bredde: 900 mm

Dybde: 500 mm

Pr. afdeling, nyttebredde: 220 mm

Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

Teknisk beskrivelse

Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Skråt tag	ja
Dybde	500 mm
Antal afdelinger	3
Antal hylder, faste	1
Passer til integralhjeml	ja
Hylde, bredde	220 mm
Højde, for	1800 mm
Bredde	900 mm
Speciallakering mulig	nej
Undersektion, udførelse	Sokler
Hylde, dybde	465 mm
Norm	DIN 4547
Vægt	70 kg
Lås, udførelse	Cylinderlås
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Højde, bag	2000 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Antal bøjlestænger	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produkttype

Garderobeskab

Tilbehør

Spejl Stk. 1	949770 1
Bøjle Stk. 10	949775 10
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Skokasse i kunststof Stk. 1	949761 1
Bøjle Stk. 1	949775 1